

ECOLAB Solid Mega Maskinopvask

4,5 KG – VARENUMMER: 8029



PRODUKTBEKRIVELSE

Højt koncentreret, fast maskinopvaskemiddel, der effektivt fjerner meget snavs samt te- og kaffepletter. Kraftig alkalisk formel med proteinopløsende egenskaber og intens blegeeffekt mod mineralaflejringer og genstridige pletter. Indeholder Defoamer 3000 mod skumdannelse.

EGENSKABER

Fast blok til automatiske doseringsmaskiner med Ecoplus-system. Klorholdig. Miljøvenlig sammenklappelig emballage med 12,5 % mere produkt. Ikke egnet til aluminium.

CLP: Klorholdig; forårsager svære ætsninger af hud og øjne; skadelig for vandlevende organismer.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8029

Enhed: 4,5 kg – sælges i kasse med 4 stk.

Type: Maskinopvask (fast blok, klorholdig)

System: Ecoplus

Egenskab: Med Defoamer 3000

Bemærk: Ikke til aluminium




Solid Mega

HØJKONCENTRERET FAST MASKINOPVASKEMIDDEL TIL BRUG I MIDDELHÅRDT VAND

- **CLEAN** - Maksimal rengøringssevne i middelhårdt vand. **Solid Mega** er særlig velegnet til at fjerne te- og kaffepletter. En speciel teknologi forhindrer skumdannelse, og sikrer en fuld mekanisk indsats, der bidrager til et skinnende rent resultat.
- **SAFE** - Den 4,5 kg tunge Solid kapsel i samarbejde med Ecoplus Future doseringsudstyr skaber den højest mulige sikkerhed. Ingen direkte kontakt med produktet og en 100 % tom kapsel når alarmen lyder, gør det muligt at smide pakningen ud sammen med det almindelige affald.
- **EFFICIENT** - Rengøring i en og samme arbejdsproces sparer tid og penge. Den sammenfoldelige pakke reducerer affaldsmængden, transport og reducerer signifikant miljømæssige fodspor.



BRUGERVEJLEDNING



ANVENDES MED ECOLAB DOSERINGSENHED

Din Ecolab konsulent vil justere doseringsenheden efter dine specifikke behov for rengøring.

- 1 Se hygiejneplanen og produktetiketten for detaljeret brugervejledning.
- 2 Anvend påkrævet beskyttelse ved direkte kontakt med produktet.
- 3 Genopfyld produktdispenseren når alarmen lyder.
- 4 Sluk doseringsenheden ved at trykke på enter.
- 5 Fjern den tomme kapsel.
- 6 Ødelæg og smid den tomme kapsel ud.
- 7 Tag en ny kapsel fra kassen.
- 8 Fjern låget fra kapslen.
- 9 Placer kapslen med åbningen nedad i doseringsenheden.
- 10 Tænd doseringsenheden ved at trykke enter.

INFORMATION

Kun til professionelt brug!

For at opnå det bedste resultat skal du bruge produktet i kombination med et Ecolab afspændingsmiddel.

Bør ikke bruges på aluminium og andre bløde metaller. Dosering 0,7 - 1,4 g/l.

SIKKERHED

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner se produktetiketten og Sikkerhedsdatabladet.

OPBEVARING

Opbevares under 40°C i original tillukket emballage.

EMBALLAGE

4 x 4,5kg