





CARES ✧

Clear Dry Classic HØJKONCENTRERET AFSPÆNDINGSMIDDEL TIL BLØDT OG MIDDELHÅRDT VAND

- **CLEAN** - Fantastiske resultater især i blødt og middelhårdt vand. Kan anvendes til alt service. I kombination med Ecolab maskinopvaskemiddel garanteres et skinnende rent resultat.
- **SAFE** - En optimal befugtning af overfladen sikrer hurtig tørring af servicen uden at efterlade fugt, hvilket minimerer risikoen for bakteriel vækst.
- **EFFICIENT** - En specielt udviklet skumhæmmende formel øger den mekaniske funktion i opvaskeprocessen og maskinens effektivitet. Den højt koncentrerede formel giver omkostningsbesparelser og minimerer forbrug af både tid og opbevaringsplads.



BRUGERVEJLEDNING



Anvendes med Ecolab doseringsenhed

Din Ecolab konsulent justerer doseringsenheden efter dine specifikke rengøringsbehov.

- 1 Se hygiejneplanen og produktetiketten for detaljeret brugervejledning.
- 2 Anvend den påkrævede beskyttelse ved direkte kontakt med produktet.
- 3 Hvis alarmen lyder - stop maskinen
- 4 Tag sugelansen op. Skru låget af den nye dunk, sæt sugelansen i den nye dunk og placer dunken i holderen.

Såfremt alarm ved tom emballage ikke er installeret, bør emballagen kontrolleres dagligt og udskiftes når den er ved at være tom.

INFORMATION

Kun til professionelt brug

Anvendes med Ecolab doseringsenhed.

SIKKERHED

Må ikke blandes med andre produkter!

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner se produktetiketten og sikkerhedsdatabladet. Sikkerhedsdatabladet til professionelle brugere kan rekvireres.

OPBEVARING

Opbevares mellem 0 og 40°C i original tillukket emballage.

EMBALLAGE

2 x 5 L
20 kg